

Состав дефектоскопа АДНШ-3

В состав дефектоскопа АДНШ-3 (Таблица 1) не входит стеллаж для дефектоскопии штанг и световой индикатор результатов работы дефектоскопа (светофор), поставка стеллажа и светофора осуществляется по дополнительному соглашению с производителем

Таблица 1. Состав дефектоскопа АДНШ-3

Наименование и условное обозначение	Кол.
Блок генератора и предусилителя (ГПУ)	2 шт.
Блок программируемого усилителя, коммутации и источника питания (УКП)	1 шт.
Блок электро-акустических преобразователей ЭАП на каждый типоразмер *	3 шт.
Комплект настроечных образцов штанги НОШ на каждый типоразмер *	1 комп.
Плата аналого-цифрового преобразования для ввода акустических сигналов в компьютер АДНШ-3 - RudShel	1 шт.
Системный блок персонального компьютера (ПК)**	1 шт.
Монитор 17" TFT для персонального компьютера	1 шт.
Промышленная клавиатура TKS-088a-TOUCH-KGEN	1 шт.
Источник бесперебойного питания (ИБП) UPS 650	1 шт.
Принтер HP LJ	1 шт.
Диск CD с программным обеспечением (ПО) ***	1 шт.
Операционная система WinXP	1 шт.
Промышленный шкаф Schroff, 1700x600x600 мм	1 шт.
Шкаф металлический Schroff, 220x400x600 мм	2 шт.
Информационные кабели ИК	1 комп.
Потребительская тара	1 шт.
Дефектоскоп акустический насосных штанг АДНШ-3. Руководство по эксплуатации. АДНШ-3.4276.06.001.ЭД	1 экз.
Дефектоскоп акустический насосных штанг АДНШ-3. Паспорт. АДНШ-3.4276.06.001.ПС	1 экз.

* Минимальный комплект поставки ориентирован на типоразмеры штанги 19" и 22".

** Рекомендованными параметрами системы являются: P-IV-2.4G/1G/HDD120G.

*** ПО создано для операционных систем W2K и отлажено для работы под, W2R, WinXP. На других операционных системах тестирование программного обеспечения не производилось.